

株式会社アイエスイ

警子ちゃん3G(R) 底面図・取付限界図


適応機種：DN-1300GL-xxxx

DN-1300SE-xxxx

DN-1300BZ-xxxx 2010/10/25 Rev. 1.2

※注：本ドキュメントは予告なく変更される場合があります。
その際は、ご容赦ください。

注記：警子ちゃん3G(DN-1300GL/DN-1300SE/DN-1300BZ) 本体裏面にはゴム足が取り付けられています。
このゴム足を取り付けたまま、M3ネジ4箇所所で盤や装置に固定できます。
下図に従って、配線等の取り回しスペースを確保しながら、固定用の貫通穴を開けてください。
ゴム足を外しての固定は、本体裏面固定ネジが固定用板に当たり傷つけたり、裏面に余計な力をかけ本体故障原因になる可能性があります。



固定時の注意事項

本体底板を固定するためのネジの選定基準

- ・M3ネジ
- ・長さは右の図を参照して選定
- ・長さ調整はバネワッシャ、平ワッシャ等で行います

