

株式会社アイエスエイ

警子ちゃん4G+ 底面図・取付限界図

適応機種：DN-1510GL-xxxxx

DN-1502NT-N3LCW

2013/01/28 Rev. 1.0


注記：警子ちゃん4G+(DN-1510GL/DN-1502NT)本体にはゴム足が同梱されています。

このゴム足を取り付けた状態で、M3ネジ4箇所ですら固定することもできます。

下図に従って、配線等の取り回しスペースを確保しながら、固定用の貫通穴を開けてください。

ゴム足を外しての固定は、本体裏面固定ネジが固定用板に当たり傷ついたり、裏面に余計な力をかけ本体故障原因になる可能性があります。

※注：本ドキュメントは予告なく変更される場合があります。その際は、ご容赦ください。



固定時の注意事項

本体底板を固定するためのネジの選定基準

- ・M3ネジ
- ・長さは右の図を参照して選定
- ・長さ調整はパネワッシャ、平ワッシャ等で行います

